


Oilfree Mini Compressor オイルフリーミニコンプレッサ

iwata studio series
イワタスタジオシリーズ

IS-976MB モバイルコンプレッサ


2本使用可能 タンク付



- 移動に適したキャリーケースにコンプレッサを収納
- タンク付で安定供給可能 ● 収納スペースあり(上段)
- 取出さず、そのまま使用可能、セッティングが簡単。
- 2箇所のホース取出口。エアブラシを2本同時使用可能
- オートON/OFFスイッチ機能付
- 減圧弁・除湿フィルター・エアブラシホルダー・ブレードホース付属
- 接続口1/4オス(Lサイズ)

形 式	IS-976MB
定格消費電力 W	115/145 (50/60Hz)
最高使用圧力 MPa	0.4
空気量 無負荷時 L/min	22.6
0.2MPa時 L/min	12.6
質量 Kg	12
騒音値 dB	55以下
外形寸法(全幅×奥行×全高)mm	360×200×640
定格時間 分	40
タンク容量 L	2.5
備考	減圧弁・除湿フィルター・エアブラシホルダー・ブレードホース3m(HPA-SH32)付属

Airbrush Accessories エアブラシアクセサリ



HPA-QJ3
プラグ3ケセット

ソケット



HPA-QJ
クイックジョイント
(プラグ+ソケットセット)
複数のエアブラシを
使用するのに便利。
エアブラシを簡単に取付け・
取外しできるジョイントセット。



HPA-MGF
ミニグリップフィルタ
ホース内のホコリや
水分除去に効果的。
使いやすいグリップタイプ。



HPA-FR
フィルターレギュレータ
エアブラシハンガーに接続
でき、手で圧力の調整が
できます。
(IN:1/4 オス OUT:1/8 オス)



HPA-SH11
1/8(S)×1/8(S)1m
HPA-SH31
1/8(S)×1/8(S)3m
HPA-SH32
1/4(L)×1/8(S)3m
ストレートホース



HPA-CH41
1/8(S)×1/8(S)4m
HPA-CH32
1/4(L)×1/8(S)3m
コイルホース



HPA-BH31
1/8(S)×1/8(S)3m
HPA-BH32
1/4(L)×1/8(S)3m
ブレードホース



HPA-VJ3
3連バルブジョイント
(IN:1/8 / OUT:1/8)
HPA-VJ5
5連バルブジョイント
(IN:1/4 / OUT:1/4)
複数のエアブラシを
接続できます。



HPA-ACP
エアブラシクリーニングポット
色換えや洗浄時の捨て吹き容器。
※エアブラシは別売りです。



HPA-H2
エアブラシハンガー
すべてのエアブラシに
使用できます。

ジョイント各種



HPA-J1
(1/8メス→1/4オス)



HPA-J2
(1/4メス→1/8オス)



HPA-J3
(1/8オス→1/4オス)



HPA-J4
(1/8オス→1/8オス)



AJ-1
三又ジョイント




HPA-WB1
ウォッシングブラシ(マル)
エアブラシ専用洗浄用ブラシ



HPA-WB2
ウォッシングブラシ(ヒラ)

各エアブラシの交換用ノズル・ニードル

ノズル・ニードルを曲がったまま使用すると破損の原因になります。新品の部品と交換して、使用ください。



ニードル

型式(ノズル口径)	ノズル部品コード	ニードル部品コード
HP-AH(0.2mm)	98531430	98530030
HP-BH(0.2mm)		
HP-AP(0.2mm)		
HP-BP(0.2mm)		
HP-AR(0.3mm)	98532590	
HP-BR(0.3mm)		
HP-BS(0.3mm)	98530390☆	98531360

☆ノズルモットセットの番号です。