

iwata<sup>®</sup>

*Nails &  
Body Art*

*Airbrush Catalogue*

# “トリガーを引く喜び”

エアブラシはコンプレッサで圧縮した空気によって色材を霧状に噴霧する道具です。

ムラのない吹き付けと、トリガー操作により筆や刷毛では得られない極細線・ボカシ・グラデーションなど多彩に表現出来ます。

表現性の豊かなエアブラシは、カスタムペイント・ホビー・クラフト・ファインアート・ネイルアート・ボディアートなどあらゆる分野で活躍しています。

また特性を良く理解していただく事で、新たな分野へ活用も期待が広がっています。

アネスト岩田は、今後ともお客様の様々な創造性をサポートしてまいります。

“トリガーを引く喜び”是非お確かめ下さい

「iwata®」は、エアブラシ関連商品に限定して使用するアネスト岩田の固有商標です。



## Topics



## Nail-Art

# Perfect Airbrush

～ネイルアートパーフェクトエアブラシ～

グラデーションや立体感、奥行きのある表現が出来るのは、エアブラシならではの特徴です。

ネイルアートテクニックに定評のある八巻昌子氏監修。

練習方法やオリジナルステンシルの作り方、操作方法などの基礎から高度な技術まで、4作品を収録。(52分)

同じステンシルを使用したカラーバリエーションも紹介!

確かな技術を身に付けたい方へ。

サロンワークに役立つエアブラシ&ジェルテクニックも必見!!

プロネイリストによるネイリストの為のエアブラシテクニックDVD。

繊細で色鮮やかなエアブラシアートをお楽しみください。

<形式・品名>

NAS-ATD1 ネイルアートパーフェクトエアブラシDVD

<収録内容>

- 基本レッスン
- アレンジアート～ステンシルを使用したアレンジアート
- コンペに活かせる!オリジナルステンシルの製作のコツとテクニック
- エアブラシ&ジェル クリスタルフラワーアート

## 八巻 昌子

株マイ・フロッグス代表取締役

NPO法人日本ネイリスト協会認定ネイル専門学校

ネイルテクニカルスクール YAMAKI 学院長

Nail atelier YAMAKI 代表

NPO法人日本ネイリスト協会常任本部認定講師

NPO法人日本ネイリスト協会技能検定試験試験官

NPO法人日本ネイリスト協会選手権審査員

Nail Festival 2000ネイルアート部門 優勝

全日本ネイリスト選手権ネイルアート部門 優勝

総合部門準優勝

アクセント認定エデュケーター(A.C.E)

多数の受賞を経て、2000年以降はコンペティションの審査委員としての活動や全国各地へネイルの普及や技術を継承するためセミナーや講習会講師として活動を行っているトップネイリスト。

また、補聴器メーカーリオン株式会社とのコラボレーションにより、八巻昌子先生がデザインするフラワーセレクションが販売するなど、ネイルアートにとどまらず、様々なアートデザインを手掛ける。

15年前にアメリカ、ロサンゼルスで、アネスト岩田のエアブラシに出会い、以降エアブラシアートに魅せられ、エアブラシネイルアートを愛し続ける一人。



# 🍷 Basic Lesson Nail-Art ~ベーシックレッスン~



**1**  
ベースコート(NAT202)を塗ります。



**2**  
チップの半分にはミントグリーン(NAT130)を吹き付け、ベースカラーグラデーションを作ります。



**3**  
ステンシル(NAS-SD105)をしっかり押さえてクラウドホワイト(NAT101)を吹き付け、ベースのミントグリーンを消します。



**4**  
クラウドホワイトの上にイエロー(NAT102)とサンセットオレンジをバランスよく吹き付けます。



**5**  
デザインが出来たら、バーニッシュ(NAT201)を全体に薄く吹き付けます。



**6**  
仕上げにトップコート(NAT203)を塗り完成です。

# 🍷 Salon Technique

~サロンテクニック~



**1**  
ベースコート(NAT202)を塗ります。



**2**  
チップの一部分にポイントとしてイエロー(NAT102)を吹き付けます。



**3**  
イエローを吹き付けたポイントにブランクマスク(NAS800)を使って、オリジナルで作ったデザインAを、チップに貼り付けます。



**4**  
デザインAの上から、マゼンダ(NAT116)をランダムに吹き付けます。



**5**  
チップを傷つけないようにデザインAのマスキングをはがします。



**6**  
オリジナルのマスキングデザインBを貼り付けます。



**7**  
クラウドホワイト(NAT101)を吹き付けます。



**8**  
バランスを見ながら、再度同じポイントにオリジナルデザインBをずらし、貼り付けます。



**9**  
クラウドホワイト(NAT101)を吹き付け、マスキングを外します。



**10**  
オリジナルのマスキングデザインBを貼り付けます。



**11**  
クラウドホワイト(NAT101)を吹き付けます。



**12**  
バランスを見ながら、再度同じポイントにオリジナルデザインBをずらし、貼り付けます。



**13**  
花びらが足りないところに再度オリジナルデザインBを貼り付け、クラウドホワイトを吹き付けます。



**14**  
マスキングを外し、花びらの中央にマゼンダ(NAT116)を吹き付け、全体に奥行き感を出します。



**15**  
アートが出来上がったらバーニッシュ(NAT201)を全体に薄く吹き付け、トップコートを塗布して完成です。

バランスを見ながら、デザインを繰り返し吹き付けていきます。(10~13)

おすすめアイテム

NAT201 (30ml)  
NAT204 (112ml)  
バーニッシュ

トップコート前にエアブラシで薄く吹き付ける定着材。トップコートによるアートの引きを防ぎます。



# Nail-Art System ネイルアートシステムキット

初心者でも手軽に扱えるお求め易いキットからサロンワークに最適なキットを取り揃えています。  
 使い方いろいろ、用途にあわせてお選び下さい。

## プロフェッショナルセット

- NAS151 プロフェッショナルキットA (HP-AP)
- NAS251 プロフェッショナルキットB (HP-BP)

エアブラシ・コンプレッサはもちろん、エアブラシ作業に便利なエアブラシハンガーやクリーニングポットまでセットになり、  
 サロンで活躍されるネイリストや本格的にエアブラシネイルアートをはじめの方に最適なプロフェッショナルセットです。  
 (プロフェッショナルキットA・Bの違いはエアブラシのみです。)

八巻昌子  
推奨モデル



サロ ン 向    プロ仕様向

※写真はNAS251です。

OPTION


+


5連バルブジョイント  
(HPA-VJ5)

エアホース  
(HPA-SH32)



5連ジョイントとエアホースをオプションで追加することで、最大5本までエアブラシを接続できます

<セット内容>

- エアブラシ (NAS151→HP-AP / NAS251→HP-BP)
- オイルフリーミニコンプレッサ (IS-925)
- ネイルアートステンシル (NAS-SD105・SD137・SD254)
- ネイルアートカラー12色 (NAT101J・102J・104J・106J・112J・116J・117J・121J・122J・123J・124J・132J)
- パーニッシュ (NAT201)
- ベースコート (NAT202)
- トップコート (NAT203)
- エアブラシクリーナー
- エアブラシハンガー (HPA-H2)
- エアブラシクリーニングポット (HPA-ACP)
- ネイルアートDVDサンプル版付

## スタンダードキット ● NAS101 ネイルアートスタンダードキット

個人向    初・中級者向

サロンでも自宅でも簡単に楽しめるネイルスタンダードキット。



<セット内容>

- エアブラシ (HP-AP)
- オイルフリーミニコンプレッサ (IS-800J)
- ネイルアートステンシル (NAS800)
- ネイルアートカラー8色 (NAT101J・102J・106J・117J・121J・122J・123J・124J)
- パーニッシュ (NAT201)
- ベースコート (NAT202)
- トップコート (NAT203)
- エアブラシクリーナー
- ネイルアートDVDサンプル版付

## スターターキット ● NAS51B ネイルアートスターターキット

初・中級者向

エアブラシネイルアートがすぐに始められる  
 ネイルアートスターターキット。



<セット内容>

- エアブラシ (HP-AR)
- オイルフリーミニコンプレッサ (IS-51)
- ネイルアートステンシル (NAS-SD96)
- ネイルアートカラー5色 (NAT101J・102J・117J・121J・124J)
- パーニッシュ (NAT201)
- ベースコート (NAT202)
- トップコート (NAT203)
- エアブラシクリーナー
- ネイルアートDVDサンプル版付

# Airbrush エアーブラシ

## ハイラインシリーズ HP-AH/HP-BH *Nail*

W プ 空気

プリセットハンドル、空気調節ツマミ機能を標準装備した高級シリーズ。細かな作業のネイルアートに最適です。



形 式 HP-AH  
ノズル口径 φ0.2mm  
色材容器容量 0.4ml



形 式 HP-BH  
ノズル口径 φ0.2mm  
色材容器容量 1.5ml



## HPプラスシリーズ HP-AP/HP-BP *Nail&Body&Make*

W プ

“プリセットハンドル”をプラスした定番シリーズ



形 式 HP-AP  
ノズル口径 φ0.2mm  
色材容器容量 0.4ml



形 式 HP-BP  
ノズル口径 φ0.2mm  
色材容器容量 1.5ml



## エクリプスシリーズ HP-BS *Body&Tanning*

W ドロップ

ドロップインノズル(はめ込み式ノズル)を採用した汎用性の高いシリーズ。

色材経路が大きいので、詰まりにくく、広い面を塗布するボディアートに適しています。



ドロップインノズル



形 式 HP-BS  
ノズル口径 φ0.3mm  
色材容器容量 1.5ml



## レボリューションシリーズ HP-AR/HP-BR *Nail&Body&Make*

W

使い易さ、お求め易さを追及したシリーズ。



形 式 HP-AR  
ノズル口径 φ0.3mm  
色材容器容量 0.4ml



形 式 HP-BR  
ノズル口径 φ0.3mm  
色材容器容量 1.5ml



## レボリューションミニシリーズ HP-M/HP-M1/HP-M2

S

小型で軽量のシングルアクションタイプエアーブラシ。



形 式 HP-M  
ノズル口径 φ0.3mm  
色材容器容量 1ml



形 式 HP-M1  
ノズル口径 φ0.3mm  
色材容器容量 1.5ml(蓋付)



形 式 HP-M2  
ノズル口径 φ0.4mm  
色材容器容量 7ml(蓋付)

W ..... ダブルアクション

押しボタンを下に押すと空気が吐出し、そのままさらに手前に引くと色材が徐々に噴出します。色材の微妙な調節ができます。

S ..... シングルアクション

押しボタンを押すと空気と色材が同時に噴出します。操作が簡単で一定の量を吹付けるときに便利です。色材量を調節するには後方の塗料コントロールツマミで調節します。

プ ..... プリセットハンドル

色材の噴出量を一定の量に調節できます。

空気 ..... 空気調節ツマミ

空気量をコントロールすることができます。

ドロップ ..... ドロップインノズル

従来からのネジ式と異なり、はめ込み式ノズルのため分解洗浄が容易。色材噴出量が多く、高粘度色材の対応が可能。

① ↓ ② →



ダブルアクション

# Oilfree Mini Compressor オイルフリーミニコンプレッサ

**iwata** *studio series*  
イワタスタジオシリーズ

エアブラシ用オイルフリーコンプレッサ。電源がご家庭使用可能な単相100Vのため、身近なエア源としてもご使用いただけます。

## IS-875HT/925HT ハンドルタンクコンプレッサ 3~5本同時使用可能 タンク付



- ハンドル型タンク付で、安定供給が可能
- 吐出空気量が多い為、複数のエアブラシが同時使用可能
- オートON/OFFスイッチ機能付
- 減圧弁・除湿フィルター・エアブラシホルダー・エアホース付属 ● 接続口1/4オス(Lサイズ)

形式	IS-875HT (スマートジェットプラス)	IS-925HT (パワージェットプラス)
定格消費電力 W	150/200(50/60Hz)	220/290(50/60Hz)
最高使用圧力 MPa	0.42	0.42
空気量 無負荷時 L/min	18	36
	0.2MPa時 L/min	15
質量 Kg	5.5	7.1
騒音値 dB	60以下	
外形寸法(全幅×奥行×全高)mm	280×160×275	280×160×330
備考	減圧弁・除湿フィルター・エアブラシホルダー プレードホース3m(HPA-SH32)付属	

## IS-875/925 2本使用可能



- コンパクト&静音設計 ● オートON/OFFスイッチ機能付
- 減圧弁・除湿フィルター・エアブラシホルダーをパッケージに一体化
- IS-925ならエアブラシを2本同時使用可能 ● 接続口1/4オス(Lサイズ)

形式	IS-875 (スマートジェットプロ)	IS-925 (パワージェットライト)
定格消費電力 W	91	125
最高使用圧力 MPa	0.3	0.42
空気量 無負荷時 L/min	10.5	22.6
	0.2MPa時 L/min	6.0
質量 Kg	6.4	7.9
騒音値 dB	55以下	
外形寸法(全幅×奥行×全高)mm	310×156×260	
備考	エアホース3m(HPA-SH32)付属	

## IS-800J



- コンパクト&静音設計 ● 脈動防止の為、コイルホース付属
- フィルタセット・エアブラシホルダー・エアホース付属 ● 逃し弁式
- 接続口コンプレッサ出口1/8オス(Sサイズ) フィルタ接続出口1/4オス(Lサイズ)

形式	IS-800J (スプリントジェット)
定格消費電力 W	91
最高使用圧力 MPa	0.4
空気量 無負荷時 L/min	10.5
	0.2MPa時 L/min
質量 Kg	3.8
騒音値 dB	55以下
外形寸法(全幅×奥行×全高)mm	265×148×164
備考	ストレートホース(HPA-SH32) コイルホース(HPA-CH41) フィルタセット付属

## IS-51



- コンパクト設計 ● 持運びに便利な軽量タイプ ● 圧力調整ツマミ・エアホース付属
- 逃し弁式 ● 接続口1/8オス(Sサイズ)


形式	IS-51(シルバージェット)
定格消費電力 W	85(50/60Hz)
最高使用圧力 MPa	0.3
空気量 無負荷時 L/min	9.0
	0.2MPa時 L/min
質量 Kg	2.6
騒音値 dB	55以下
外形寸法(全幅×奥行×全高)mm	150×150×180
定格時間 分	40
備考	コイルホース(HPA-CH41)付属

# Oilfree Mini Compressor オイルフリーミニコンプレッサ

**iwata** studio series  
イワタスタジオシリーズ

**IS-976MB** モバイルコンプレッサ


2本使用可能 タンク付



- 移動に適したキャリーケースにコンプレッサを収納
- タンク付で安定供給可能 ● 収納スペースあり(上段)
- 取出さず、そのまま使用可能、セッティングが簡単。
- 2箇所のホース取付口。エアブラシを2本同時使用可能
- オートON/OFFスイッチ機能付
- 減圧弁・除湿フィルター・エアブラシホルダー・ブレードホース付属
- 接続口1/4オス(Lサイズ)

形式	IS-976MB
定格消費電力 W	115/145 (50/60Hz)
最高使用圧力 MPa	0.4
空気量 無負荷時 L/min	22.6
0.2MPa時 L/min	12.6
質量 Kg	12
騒音値 dB	55以下
外形寸法(全幅×奥行×全高)mm	360×200×640
定格時間 分	40
タンク容量 L	2.5
備考	減圧弁・除湿フィルター・エアブラシホルダー・ブレードホース3m(HPA-SH32)付属

# Airbrush Accessories エアブラシアクセサリ



HPA-QJ3  
プラグ3ケセット

ソケット



**HPA-QJ**  
クイックジョイント  
(プラグ+ソケットセット)  
複数のエアブラシを  
使用するのに便利。  
エアブラシを簡単に取付け・  
取外しできるジョイントセット。



**HPA-MGF**  
ミニグリップフィルタ  
ホース内のホコリや  
水分除去に効果的。  
使いやすいグリップタイプ。



**HPA-FR**  
フィルターレギュレータ  
エアブラシハンガーに接続  
でき、手元で圧力の調整が  
できます。  
(IN:1/4 オス OUT:1/8 オス)



**HPA-SH11**  
1/8(S)×1/8(S)1m  
**HPA-SH31**  
1/8(S)×1/8(S)3m  
**HPA-SH32**  
1/4(L)×1/8(S)3m  
ストレートホース



**HPA-CH41**  
1/8(S)×1/8(S)4m  
**HPA-CH32**  
1/4(L)×1/8(S)3m  
コイルホース



**HPA-BH31**  
1/8(S)×1/8(S)3m  
**HPA-BH32**  
1/4(L)×1/8(S)3m  
ブレードホース



**HPA-VJ3**  
3連バルブジョイント  
(IN:1/8 / OUT:1/8)  
**HPA-VJ5**  
5連バルブジョイント  
(IN:1/4 / OUT:1/4)  
複数のエアブラシを  
接続できます。



**HPA-ACP**  
エアブラシクリーニングポット  
色換えや洗浄時の捨て吹き容器。  
※エアブラシは別売りです。



**HPA-H2**  
エアブラシハンガー  
すべてのエアブラシに  
使用できます。

## ジョイント各種



**HPA-J1**  
(1/8メス→1/4オス)



**HPA-J2**  
(1/4メス→1/8オス)



**HPA-J3**  
(1/8オス→1/4オス)



**HPA-J4**  
(1/8オス→1/8オス)



**AJ-1**  
三又ジョイント




**HPA-WB1**  
ウォッシングブラシ(マル)  
エアブラシ専用洗浄用ブラシ



**HPA-WB2**  
ウォッシングブラシ(ヒラ)

## 各エアブラシの交換用ノズル・ニードル

ノズル・ニードルを曲がったまま使用すると破損の原因になります。新品の部品と交換して、使用ください。



型式(ノズル口径)	ノズル部品コード	ニードル部品コード
HP-AH(0.2mm)	98531430	98530030
HP-BH(0.2mm)		
HP-AP(0.2mm)		
HP-BP(0.2mm)		
HP-AR(0.3mm)	98532590	
HP-BR(0.3mm)		
HP-BS(0.3mm)	98530390☆	98531360

☆ノズルモットセットの番号です。

# Nail-Art Accessories

ネイルアートアクセサリ



15mlボトルカラー



30mlボトルカラー



NAT180 (15ml・30ml) パール  
カラーを吹き付けた後に使用すると  
パール色に変わります。



NAT201 (30ml)  
NAT204 (112ml) バーニッシュ  
トップコート前にエアブラシで  
薄く吹き付ける定着材。  
トップコートによるアートの引きを防ぎます。



NAT304 (112ml)  
NAT316 (448ml)  
エアブラシクリーナー

ネイルアートカラー (15mlボトル・30mlボトル・122mlボトル)  
発色がよく速乾性に優れた全48色のカラーバリエーション  
カラーサンプルは裏表紙をご覧ください。  
クラウドホワイトのみ特大サイズ112mlがあります。



NAT1200J ネイルアートカラー12色セット (15ml)  
NAT101J・102J・104J・106J・112J・116J・117J・121J・122J・123J・124J・132J  
NAT500J ネイルアートカラー5色セット1 (15ml) ベーシックカラー  
NAT101J・102J・117J・122J・124J  
NAT501J ネイルアートカラー5色セット2 (15ml) ビビットカラー  
NAT104J・112J・116J・123J・132J



NAT202  
ベースコート (15ml)



NAT203  
トップコート (15ml)



NAS800 ブランクマスク  
100×100mm 10枚入り  
シールタイプでオリジナル  
デザイン作成に最適です。



ネイルアートステンシル  
耐久性に優れ、繰り返し使用しても切れず、丈夫です。  
デザインは下記を参照ください。



NAS-ATD1  
ネイルアートパーフェクトエアブラシDVD  
基本から高度なテクニックまで4作品を収録。  
(52分) 監修: 八巻昌子




## ネイルアートステンシル



NAS601 カーブ (105×85mm)




NAS604 フレンチ (直径11cm)




NAS607 エッジFX2 (直径11cm)



NAS864 ジングル (直径11cm)




NAS869 ABC&123 (直径11cm)




NAS870 クリスマス (直径11cm)




NAS872 バレンタイン (直径11cm)



NAS880 トロピカル (直径11cm)



NAS886 フローラル (直径11cm)



NAS892 コスモ (直径11cm)



## ステンシル 小サイズ(8種)



NAS-SD90 (50×130mm)

NAS-SD92 (50×150mm)

NAS-SD98 (50×90mm)

NAS-SD103 (45×105mm)



NAS-SD104 (50×110mm)

NAS-SD105 (55×105mm)

NAS-SD106 (45×105mm)

NAS-SD107 (50×105mm)

## ステンシル 中サイズ(18種)



NAS-SD91 (50×150mm)

NAS-SD93 (55×165mm)

NAS-SD96 (45×150mm)



NAS-SD94 (50×170mm)

NAS-SD97 (50×170mm)

NAS-SD95 (90×115mm)

NAS-SD544 (75×115mm)




NAS-F29 (60×120mm)

NAS-F30 (55×120mm)

NAS-F15 (60×120mm)

NAS-E8 (50×145mm)

NAS-SD137 (65×80mm)



NAS-SD143 (65×75mm)

NAS-SD145 (65×75mm)

NAS-SD147 (65×75mm)

NAS-SD154 (75×80mm)

NAS-SD156 (65×75mm)

NAS-SD546 (75×85mm)

## ステンシル 大サイズ(7種)




NAS-SD254 (直径11cm)

NAS-SD453 (直径11cm)

NAS-SD462 (直径11cm)

NAS-SD476 (直径11cm)

NAS-SD467 (直径11cm)



NAS-SD472 (直径11cm)

NAS-SD535 (直径11cm)

# Body-Art Kit ボディアートキット

ボディアートは体のあらゆるところ(腕や背中、胸元など)に描けます。また、グラデーション、カラーバリエーションを変えることによって貴方だけの多彩なデザインを楽しむ事ができます。

使い方も簡単でステンシルを貼りエアブラシで吹き付けるだけでボディアートが楽しめます。季節やお手入れ方法にもよりますが、シャワーを浴びても2~5日間ほど楽しめます。

## Step-by-step Guide Body-Art



**1**  
Body-Artを行う前に、肌の油分を良く取り除いておきます。ステンシル(NBD-359)はシートタイプになっているため、台紙からはがします。



**2**  
透き間を作らないように肌にぴったりと貼り付けます。



**3**  
ステンシルの上から、中央にピンク(NBD-328)を吹きつけます。ボディアートカラーはよく振ってお使いください。(カラーを混ぜ合わせて使用することも可能です。)



**4**  
両サイドにバイオレット(NBD-329)を吹付けて、色を塗り重ねます。ボディアートカラーが乾いたら、ステンシルをゆっくりと、はがします。



**5**  
乾いた後でセッティングパウダー(NBD-425)をコットンパッドにとり軽く押さえて完成です。

## スタンダードキット ● NBD-100 ボディアートスタンダードキット

初・中級者向



使い方は簡単!! ステンシルの上からエアブラシで吹き付けるだけで、ムラのないボディアートが楽しめます。

塗料噴出量が多くボディアートに最適なエアブラシをセットしました。

<セット内容>

- エアブラシ (HP-B5) : ノズル口径0.3mmダブルアクション
- オイルフリーミニコンプレッサ (IS-800J)
- ボディアートステンシル (NBD-360)
- ボディアートカラー3色 (NBD-322・324・325)
- コットンパッド (NBD-410)
- ボディアートクリーナー (NBD-415B)
- セッティングパウダー (NBD-425)

## スターターキット ● NBD-51B ボディアートスターターキット

初・中級者向



価格も手頃ですぐにはじめられるボディアートスターターキット

<セット内容>

- エアブラシ (HP-BR)
- オイルフリーミニコンプレッサ (IS-51)
- ボディアートステンシル (NBD-359)
- ボディアートカラー2色 (NBD-324・335)
- コットンパッド (NBD-410)
- ボディアートクリーナー (NBD-415B)
- セッティングパウダー (NBD-425)

# Body-Art Accessories

## ボディアートアクセサリ



ボディアートカラー (15ml)  
速乾性・耐久性に優れる全15色。  
お得な6色カラーもあります。



NBD-410  
コットンパッド (80枚入)  
綿100%



NBD-415B  
ボディアートクリーナー  
ボディアートカラー専用クリーナー。  
(アートを落としたい時や洗浄時に使用します)




NBD-425  
セッティングパウダー (60g)  
水に強く、色持ちを良くする定着材

### ボディアートカラー


- NBD-315 6色カラーセット (NBD-321.322.323.324.325.326)
  - NBD-321 イエロー ●
  - NBD-322 レッド ●
  - NBD-323 ヘナブラウン ●
  - NBD-324 ブルー ●
  - NBD-325 グリーン ●
  - NBD-326 ブラック ●
  - NBD-327 ホワイト ○
  - NBD-328 ピンク ●
  - NBD-329 バイオレット ●
  - NBD-330 オリエンタルレッド ●
  - NBD-331 タンジェリン ●
  - NBD-332 エレクトリックブルー ●
  - NBD-333 ジェードグリーン ●
  - NBD-334 レモンイエロー ●
  - NBD-335 アウトラインブラック ●
- \*カラーサンプルは、印刷の都合により実際の色とは多少異なります。ご了承ください。

### ボディアートステンシル

大きさの異なるボディアートステンシル (全15種類) シールタイプで数回繰り返し使用できます。



ボディアートステンシルセット 2~4 種類のステンシルがセットになったステンシルセット



# Nail-Art Colors



15mlボトル



全24色(パール含む)

☆マークが15mlボトルの形式です

30mlボトル



全48色(パール含む)

※マークは在庫がなくなり次第販売終了となります。  
カラーサンプルは、印刷の都合により実際の色とは多少異なります。ご了承ください。

## 安全上のご注意



- エアブラシ作業の専用スプレーガンとネイルアート、ボディアート等の専用色材です。他の用途には使用しないでください。
- 本カタログに記載のコンプレッサは、空気以外の気体の圧縮に使用しないでください。(火災・破損の原因となります。)
- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 商品の改造はしないでください。(十分な性能が発揮できないばかりか、故障の原因になります。)



本紙は大豆油インキで印刷しています。



100%  
適切に管理された森林資源を使用した紙  
FSC® C100230

- 本カタログに記載の仕様は、商品改良のため予告なく変更することがあります。
- 仕様変更などにより、写真や内容が一部商品と異なる場合があります。



アネスト岩田株式会社

〒223-8501 横浜市港北区新吉田町3176 塗装機部 エアブラシチーム  
TEL (045) 591-1118 FAX (045) 591-1137 <http://www.anest-iwata.co.jp>

コーティングブログ 公開中

<http://coating-blog.jp> ◀是非アクセスしてください